

Hymer Mehrzweckleiter SC 60

2 x 12 rutschsicher profilierte
Sprossen, Holmlänge 3,52 - 6,03 m

Artikelnummer: 147669



HYMER



Hymer Mehrzweck-Kombileiter SC 60

Mehrzweckleiter







- Aufstieg beidseitig
- 2 x 12 rutschsicher profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe als Anlegeleiter / als Stehleiter bis ca. 6,4 m / 4,16 m
- Holmlänge 3,52 - 6,03 m
- Breite 355 - 1040 mm
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- Quertraverse am Holmende
- Gewicht 15,4 kg
- Gemäß DIN EN 131
- 10 Jahre Garantie



Technische Details

Steigtechnik	Mehrzweckleiter	fahrbar	nein
Leitertyp	Mehrzweckleiter	Unterbau	Quertraverse
Nutzung	beidseitig	Leiter Ausführung	zweiteilig
Holmlänge	3,52-6,03 m	Sicherheitsausstattung Leiter	Spreizsicherung
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	6,4 m	Sicherheitsbügel	nein
Arbeitshöhe als Stehleiter	4,16 m	Treppengängig	nein
Sprossen Anzahl	2 x 12	Norm	DIN EN 131
Stufen-/Sprossentyp	rutsicher profilierte Sprossen	Garantie	10 Jahre
Breite	355-1040 mm	Gewicht	15,4 kg
klappbar	ja		

Zubehör

147607		Ersatzteil, Für Anlegeleiter
224581		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg
224582		Antistatikband, Für Leiter
224583		Werkzeugtasche, Für Alu- und Holzleiter, Aus Baumwolle in rot
224585		Einhängehaken, Für Sprossenstehleiter, Traglast 25 kg
678796		Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg