META

Lagerregal - Grundfeld

Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 536 mm, Fachlast 150 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 150062







META Steckregal

Grundfeld

Lagerregal - Grundfeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1056 x 536 mm
- Feldlast 900 kg
- Fachlast 150 kg
- Fach Breite x Tiefe 1000 x 500 mm
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Lieferumfang: 2 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 5 Jahre Garantie
- Die angegebenen Fachlasten gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung

Technische Details			
Möbeltyp	Regal	Fachbreite	1000 mm
Regaltyp	Lagerregal	Fachtiefe	500 mm
Regalsystem	Stecksystem	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regalfeld	Grundfeld	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden
Material	Stahl	Oberfläche Boden	verzinkt
Höhe	2000 mm	Oberfläche Ständer	verzinkt
Breite	1056 mm	Lieferumfang	2 Ständerrahmen, Ebenen gemäß Angebot
Tiefe	536 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Fachlast	150 kg	Anlieferung	zerlegt
Feldlast	900 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	27,436 kg

Zubehör			
150063	FFF	Lagerregal - Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1006 x 536 mm, Fachlast 150 kg, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung	
150070	-4-	Wandverdübelung für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung	
150071	•	Fußverdübelungsset für Grundregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung	
150072	•	Fußverdübelungsset für Anbauregal, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung	
503369	-	Fachboden für Lagerregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Für eine Fachlast von 150 kg, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung	

Dazu passt auch			
213052	9	Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm	
217213	-	EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen	
231461		Höhenvariabler Faltkarton, aus Graspapier (30 %)/Wellpappe (70 %) in hellbraun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 305 x 220 x 100 - 150 mm, Automatikboden	
991798	50,00	Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 25 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß	