

Vetter Garderobe für Anschlagmittel AG2000KF

Höhe x Breite x Tiefe 1934 x 1890 x 900 mm, 12 Doppelhaken, Traglast 1000 kg, pro Haken max. 75 kg, aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 213794

Vetter Garderobe für Anschlagmittel AG2000KF

Garderobe für Anschlagmittel

- Höhe x Breite x Tiefe 1934 x 1890 x 900 mm
- 12 Doppelhaken
- Traglast 1000 kg, pro Haken max. 75 kg
- aus Stahl mit Lackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Unterbau 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

Technische Details

Hebegerät	Anschlagmittel	Tiefe	900 mm
Anschlagmittel	Garderobe für Anschlagmittel	Unterbau	4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Traglast	1000 kg	Material	Stahl
Traglast pro Haken	75 kg	Oberfläche	lackiert
Haken	12 Stück	Farbe	lichtgrau // RAL7035
Hakentyp	Doppelhaken	Anlieferung	zerlegt
Höhe	1934 mm	Gewicht	95 kg
Breite	1890 mm		

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm