

META Palettenregal MULTIPAL

Anbaufeld, Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 1825 x 1100 mm, Fachlast 1500 kg, 4 Ebene(n) mit Traversen, 10 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung), Einlagerung längs, Traglast pro Palette 750 kg, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange

Artikelnummer: 221034



Das Lagersystem



META Palettenregal MULTIPAL

Anbauregal

Palettenregal

- Anbaufeld
- Schraubsystem
- Höhe x Breite x Tiefe 5500 x 1825 x 1100 mm





- Feldlast 10070 kg
- Fachlast 1500 kg
- Fachbreite 1800 mm
- 4 Ebene(n) mit Traversen
- Im Raster von 50 mm verstellbar
- 10 Stellplätze (inkl. Bodenlagerung)
- Einlagerung längs
- Traglast pro Palette 750 kg
- Nutzung einseitig
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Traversen mit Lackierung in RAL2001 Rotorange
- Lieferumfang: 1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- mit GS-Zeichen
- Regelmäßige Fremdprüfung durch Materialprüfungsamt Gütezeichen RAL RG 614
- 5 Jahre Garantie
- Zusätzliche Böden/Ebenen sind als Zubehör erhältlich und bis zur max. Feldlast erweiterbar
- Entspricht der DGUV-Regel 208-016 (ehem. BGI 694)

Technische Details

Möbeltyp	Regal	Böden- / Ebenentyp	Traversen
Regaltyp	Palettenregal	Höhenverstellraster Ebene	50 mm
Regalsystem	Schraubsystem	Fachbreite	1800 mm
Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Oberfläche Traversen	lackiert
Höhe	5500 mm	Aufstellwinkel Ausrichtung	gerade
Breite	1825 mm	Farbe Traversen	rotorange // RAL2001
Tiefe	1100 mm	Farbe Ausführung	rotorange/verzinkt // RAL2001
Fachlast	1500 kg	Lieferumfang	1 Ständerrahmen inkl. Bodenanker, Traversen gem. Angebot
Feldlast	10070 kg	Anlieferung	zerlegt
Stellplätze	10 Stück	Zertifizierung	GS
Lagerebenen Anzahl	5 Stück	Zertifizierung RAL-RG	RAL-RG 614
Einlagerung	längs	Garantie	5 Jahre
Nutzung	einseitig	Traglast pro Palette bis	750 kg
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	125,2272 kg

Zubehör

220966		Gitterrostboden für Palettenregal, Breite x Tiefe 1825 x 1100 mm, Für eine Fachlast von 500 kg, der Boden wird eingelegt, Maschenweite 60 x 40 mm, Tragstab 35 x 2 mm, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
221023		Längstraversen für Palettenregal, Länge 1825 mm, max. Feldlast 13600 kg, Traglast pro Paar in Kombination mit Rahmentyp 1 / Rahmentyp 2 2700 / 2750 kg, 2 Stellplätze bei Längseinlagerung, Einlagerung längs, Traversen verzinkt mit schlag-

und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2001 Rotorange

Dazu passt auch ...

213058		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 33 m x 75 mm
216175		Paletten-Faltkarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, 3-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 1040 x 620 x 510 mm, Für Packstücke bis 500 kg
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
991754		Schild, Rollenware zum Zuschneiden, Höhe x Länge 15 x 30000 mm, Rückseite magnetisch, Front zur individuellen Beschriftung, in weiß