


Fliese Anti-Ermüdungsmatte Almelo

Stecksystem, Höhe x Länge x Breite
13 x 910 x 910 mm, Aus Gummi mit
genoppter Oberfläche in schwarz



Artikelnummer: 235559



Fliese Anti-Ermüdungsmatte






- geeignet für trockene, industrielle Bereiche / für hohe Beanspruchung
- Stecksystem
- Höhe x Länge x Breite 13 x 910 x 910 mm
- Aus Gummi mit genoppter Oberfläche in schwarz
- 300 x 300 mm Raster an der Unterseite für einfaches zuschneiden

Technische Details





Arbeitsplatzausstattung	Bodenbelag	Oberfläche Bodenbelag	genoppt
Bodenbelag	Anti-Ermüdungsmatte	Farbe	schwarz
Konfektionierung	Stecksystem	Höhe	13 mm
Modul	Fliese	Länge	910 mm
geeignet für (Branche/Bereich)	trockene, industrielle Bereiche	Breite	910 mm
geeignet für	hohe Beanspruchung	Bodenbelag Ausstattung	Unterseite mit 300 x300 mm

(Anwendung)		Raster
Einsatzort	Innenbereich	elektrisch leitend nein
Material Lauffläche	Gummi	Gewicht 10 kg

Zubehör

235564		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich - mit Noppen für die glatte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, In schwarz
235565		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich - ohne Noppen für die genoppte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, In schwarz
235566		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss männlich - mit Noppen für die glatte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, In gelb
235567		Kantenabschlussleiste, Für Anti-Ermüdungsmatte, Stecksystem, Anschluss weiblich - ohne Noppen für die genoppte Außenseite der Gummifliese, Breite 100 mm, In gelb
235625		ESD Mattenreiniger, Sprühflasche mit 1 l Inhalt, für statische Tisch- und Bodenmatten, entfernt Schmutz und Rückstände durch Öl oder Fingerabdrücke

Dazu passt auch ...

213069		Klebeband, Standardfarbe, aus PVC in gelb/schwarz, Band Länge x Breite 30 m x 75 mm
221861		Tischwagen, Traglast 250 kg, mit 2 Etage(n), Ladefläche Länge x Breite 835 x 490 mm, Etage(n) aus Holz, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau, Mit TPE-Bereifung
227867		Arbeitsschutzhelm, für 530 - 630 mm Kopfweite, Helmschale aus Polyethylen in blau
227891		Sicherheitsschuh, Sicherheitsstufe: S1, Größe 44, Kappe aus Stahl, Obermaterial Leder in schwarz/gelb, mit hohem Schaft