

PAVOY

Schließfachschrank

Basis Plus

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm, Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4, Fachbreite 300 mm, Verschießbar mit Zylinderschloss, Unterbau Sockel, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

Artikelnummer: 501794



PAVOY Fächerschrank Basis Plus

Schließfachschrank







- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 600 x 500 mm
- Mit 8 Fächern, Aufteilung 2x4
- Fachbreite 300 mm
- aufschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagpuffer
- aufschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagpuffer
- Türen mit hoher Stabilität durch innenliegendes Kastenprofil
- Verschießbar mit Zylinderschloss
- Unterbau Sockel

- Konstruktion aus Stahlblech, verschweißt
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung
- GS- und TÜV-geprüft
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Material Verarbeitung	verschweißt
Schranktyp	Schließfachschrank	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1800 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	600 mm	Fachbreite (li.)	245 mm
Tiefe	500 mm	Farbe Boden	Korpusfarbe
Fächer Anzahl	8 Stück	Oberfläche Boden	pulverbeschichtet
Aufteilung Fächer	2x4	Zertifizierung	GS // TÜV
Fachbreite	300 mm	Garantie	10 Jahre
Unterbau	Sockel	Tür Ausführung	aufschlagende Türen mit innenliegenden Drehbolzen und Anschlagpuffer
abschließbar	ja	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit innenliegendem Kastenprofil
Schließsystem	Zylinderschloss	Gewicht	46 kg
Material	Stahlblech		

Dazu passt auch ...

142287		Kleiderbügel, aus Holz in schwarz
222659		Wasserschieber, mit doppelter, schwarzer Schaumlippe aus Polyethylen für eine Arbeitsbreite von 750 mm, Gestell aus Metall
222660		Allzweckreiniger, Flasche mit 5 l Inhalt, für alle abwaschbaren Oberflächen, entfernt Fett und Schmutz, Geruch Zitrone, Farbe gelb
222831		Papierhandtuch, Tuch mit Zickzack-Falzung, Papiertuchmaße 240 x 210 mm, Papierqualität Recyclingtissue, 2-lagig, aus Zellstoff mit geprägter Oberfläche in weiß, 237 Tücher, Papier unperforiert
504275		Wanduhr, Funkuhrwerk, Ziffernblatt in weiß mit arabischen Zahlen, Durchmesser 300 mm, Gehäuse aus Kunststoff in silber, Spannungsversorgung über Batteriebetrieb
523187		Feuchtraumbodenmatte, für ebene Flächen, Breite 600 mm, aus Polyethylen mit durchbrochener Oberfläche in weiß