


Bauer Lastarm

Traglast 1000 kg, Länge x Breite 1 600 - 2500 x 600 mm, Kranarm 6-fach ausziehbar, bis 25° neigungsverstellbar, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 525860



Bauer Lastarm

teleskopierbarer Arm

Lastarm



- Traglast 1000 kg
- Länge x Breite 1 600 - 2500 x 600 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 80 x 220 mm
- Einfahrtaschenabstand 160 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Kranarm 6-fach ausziehbar, bis 25° neigungsverstellbar
- Mit 1 Haken
- Nicht kranbar
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Kranbar	Nicht kranbar
Hebezeugtyp	Lastaufnahme	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Last-Handling	Stapler-Anbaugerät	Einfahrtaschenbreite	220 mm
Stapler-Anbaugerät	Lastarm	Abstand Einfahrtaschen	160 mm
Traglast (max.)	1000 kg	Material	Stahl

Länge	1600-2500 mm	Oberfläche	verzinkt
Breite	600 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Arm Funktion	6-fach ausziehbar, bis 25° neigungsverstellbar	Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Abrutschsicherung
Last-Handling Ausstattung	1 Haken	Gewicht	67 kg

Dazu passt auch ...

142260		Krangabel, Traglast 3000 kg, Gabel Höhe x Länge x Breite 50 x 1000 x 120 mm, mit automatischem Gewichtsausgleich an der Öse
350239		Rundschlingen-Gehänge, Traglast einfach direkt 1000 kg, Nutzlänge 1 m, Strangzahl: 1 Stück, aus Polyester in violett