

Kabeldoos

2K-Mini-L/sw

2K-Mini-L/sw

Kabeldoos

Artikelnummer: 34420801
 Afmetingen: 89 x 43 x 38 mm

Kabeldoos, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende, zachte membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 2 - 14 mm, (1 achter, 10 zijkant), montage openingen aan de binnenzijde, voor standaard binneninstallaties

zwart, zonder klemmen



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm ²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
Klemtype:	zonder
UL Type Rating:	9-g.

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	zwart

Afmetingen

Breedte:	89 mm
----------	-------

Afmetingen

Lengte:	43 mm
Hoogte:	38 mm
Inwendige lengte:	33 mm
Inwendige breedte:	79 mm
Inwendige hoogte:	33 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Industrie kwaliteit:	nee
halogenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid volgens EN 60695-2-11:	650 °C

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik max.:	14 mm
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Voor afdichtbereik min.:	2 mm
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polypropyleen
Materiaal deksel:	Polypropyleen
Materiaal invoer:	Thermoplastisch Elastomeer
Materiaal afdichting:	Thermoplastisch Elastomeer

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------	---

Cable gland

