


Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 60, kabelinvoer, hoge deksel

Artikelnr. 2007710



Kabeldoos voor verbinden van kabels en leidingen in binnenopstelling en beschermde buitenopstelling. Vierkante vorm met kabelinvoeren aan de zijkanten en doorbreekinvoeren in de bodem. Geschikt voor wand-/plafondmontage en montage op montageplaten. Met de mogelijkheid tot binnenbevestiging en montage via het hoekelement. Hoog deksel met snelsluiting, verzegelbaar. Gefabriceerd van halogeenvrij materiaal.

Inclusief DIN-rail.

Kabeldoos conform NEN-EN-IEC 60670. Moeilijk ontvlambaar volgens NEN-EN-IEC 60695-2-11, testtemperatuur 650 °C. Slagvastheid IK07 conform NEN-EN 50102.




PP/PC Polypropyleen/polycarbonaat

Opmerking extra producttekst	moeilijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Extra productbeschrijving 1	Met membraaninvoeren en DIN-rail
Extra productbeschrijving 2	Binnenafmetingen: 100x100x65 mm
Extra productbeschrijving 3	Beschermingsgraad IP66; Beschermingsgraad IK-codelK07

Stamgegevens

Bestelnr.	2007710
Type	T 60 HD LGR
Dimensie	114x114x76
Kleur	lichtgrijs
RAL-nummer	7035
Materiaal	Polypropyleen/polycarbonaat
Materiaal-afk.	PP/PC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1,00 Stuk
Gewicht	17,18 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	114,00 mm
Breedte	114,00 mm
Zijhoogte	74,00 mm
Binnenafmetingen	100x100x65 mm
Afmetingen LxBxH	114x114x74 mm
Afmetingen	114x114x74 mm
Rijgbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal invoeren	7,00
Soort invoer	Kabel
Soort invoer	Kabelinvoer
Soort doorvoer behuizing	overige
Nominale isolatiespanning Ui	500,00 V
Uitrusting	zonder
Deksel	niet transparant
Dekselbevestiging	geschroefd

Technisch specificatieblad

Kabeldoos T 60, kabelinvoer, hoge deksel



Artikelnr. 2007710

Technische gegevens

Kabelinvoeren	7xM25
Invoer achteraan	<input checked="" type="checkbox"/>
Explosieveilige uitvoering	<input type="checkbox"/>
moelijk ontvlambaar	moelijk ontvlambaar volgens VDE 0471/DIN 695 deel 2-1, testtemperatuur 650°C
Vorm	vierkant
Functiebehoud (ETIM)	Zonder
Voor Ex-zone	zonder
voor Ex-zone gas	zonder
voor Ex-zone stof	zonder
Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met afscherming	<input type="checkbox"/>
Met deksel	ja
Met deksel	<input checked="" type="checkbox"/>
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Montagetype	Wand-/plafondmontage
Nominale spanning	500,00 V
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad	IP66
Beschermingsgraad IK-code	IK07
verzegelbaar	<input checked="" type="checkbox"/>
Temperatuurbereik	-5,00 - 60,00 °C
Transparante deksel	<input type="checkbox"/>
Weersbestendig	<input checked="" type="checkbox"/>