

Technisch specificatieblad

Stalen bocht met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046824



90°-bocht met aangevormde mof, voor elektro-installatiebuis volgens EN 61386-1. Met braamvrije binnenwand.



St

Staal

PE50

PES50 - polyester / epoxy

Stamgegevens

Bestelnr.	2046824
Type	SBN16 SW
Dimensie	ø16mm
Kleur	diepzwart
RAL-nummer	9005
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	PES50 - polyester / epoxy
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 12329
Oppervlak afk.	PE50
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	15,00 Stuk
Gewicht	7,20 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Stalen bocht met zwarte poedercoating, zonder schroefdraad

Artikelnr. 2046824



Technische gegevens



Afmeting A	43,70 mm
Afmeting B	103,00 mm
Afmeting D	16,60 mm
Afmeting M	M16
Afmeting R	50,00 mm
Afmeting t	1,00 mm
Afmeting l	25,00 mm
Uitvoering	plug
Afmetingen	16
Voor buisdiameter nominaal	16,00 mm
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Met inspectieopening en deksel	<input type="checkbox"/>
Met mof	<input checked="" type="checkbox"/>
Oppervlak gepolijst	<input type="checkbox"/>
Oppervlak geborsteld	<input type="checkbox"/>
Hoek van de bocht	90,00 °
Tweedelig	<input type="checkbox"/>