


# Technisch specificatieblad

## Deksel voor 90°-bocht WDBRL

Art.-Nr. 6231527



Deksel voor verspanbocht 90° met voorgemonteerde draaigrendels.



<b>St</b>	Staal
<b>DD</b>	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip

Opmerking extra producttekst Vanwege de aan de buitenkant gemonteerde verbinder is het hulpstukdeksel 300 mm korter dan het bijbehorende hulpstuk. Hiermee moet bij de installatie van het element rekening worden gehouden.

### Stamgegevens

Bestelnr.	6231527
Type	WDBRL 90 20 DD
Omschrijving 1	Deksel bocht 90°
Omschrijving 2	verspanstelsysteem 110 en 160
Fabrikant	OBO
Dimensie	B200mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	bandverzinkt zink/aluminium, Double Dip
Oppervlak volgens DIN	DIN EN 10346
Oppervlak afk.	DD
Kleinste verkoopseenheid	1,00 Stuk
Gewicht	165,10 kg/100 st.

### Technische gegevens

	Breedte	200,00 mm
	Zijhoogte	110,00 mm
	Afmeting B	200,00 mm
	Afmeting H	15,00 mm
	Afbuiging (hoek)	90°
	Aantal draaigrendels	7,00 St.
	Type bevestiging	Draaigrendel
	Plaatdikte	1,00 mm
	Geschikt voor kabelgoot	<input checked="" type="checkbox"/>
	Geschikt voor draadgoot	<input type="checkbox"/>
	Geschikt voor kabelladder	<input checked="" type="checkbox"/>
	RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
	Scharnierend	<input type="checkbox"/>