

Artikel nummer	artikelnaam
233905019	DUOversal PLUS snoercentrale 3=6V RA SH schak. 3 meter snoer antraciet

DUOversal Plus snoercentrale 3-voudig geaard of 6-voudig Euro met schakelaar, shutters, 35° gedraaide contacten, 3 meter H05VV-F3G1,5mm<sup>2</sup> snoer antraciet



Technische gegevens	233905019
Behuizingvorm	rechthoekig
Aantal contactdozen met randaarde (type F)	3
Aardlekschakelaar	nee
Met deksel	nee
Materiaal	Kunststof
Slagvastheid	niet beschikbaar
Transparant	nee
Aantal contactdozen met aardingspen	0
Aantal contactdozen overig	0
Aantal koudapparaatcontactdozen	0
Aantal USB aansluitingen	0
Aantal contactdozen type Bipasso (Italië)	0
Aantal contactdozen type P11 (Italië)	0
Aantal NEMA contactdozen	0
Aantal universele multistandaard contactdozen	0
Aantal contactdozen Franse Norm Type E	0
Compatible met Apple HomeKit	nee
Compatible met Google Assistant	nee
Compatible met Amazon Alexa	nee
Nom. stroom	3,00 A
Kleur	antraciet
Aderdoorsnede	1,500 mm <sup>2</sup>
Halogeenvrij	ja
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Lengte snoer	3 m
Met aan/uitschakelaar	ja
Netontstoringsfilter	nee
Stekkerstand gedraaid	ja
Overspanningsbeveiliging	nee
RAL-nummer (vergelijkbaar)	7016
Aantal Euro-contactdozen	6
Met IFTTT ondersteuning	nee
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 13	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 15	0

Technische Beschreibungen, Abbildungen und Leistungsangaben stellen keine zugesagten Eigenschaften dar, sondern sind nur unverbindliche Informationen. Änderungen aufgrund technischen Fortschritts, Normänderungen, veränderter Fertigungsverfahren oder Konstruktionsverbesserungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Stand: 19.12.2022

Technische gegevens	233905019
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 23	0
Aantal contactdozen Zwitserse Norm Type 25	0
Aantal contactdozen type P17 (Italië)	0
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Kwaliteitsklasse	Duroplast
NEMA-code	zonder
Uitvoering oppervlakte	mat
Hoek stekkerstand gedraaid	35°
Uitvoering netaansluiting	Beschermend contact
Aantal contactdozen met aardingspen (Deense standaard)	0
Antibacteriële behandeling	nee
Aantal contactdozen Italië Type P30	0
Overstroombeveiliging	nee
Max. aansluitvermogen	3680 W
Direct stekerbaar	nee
Aantal contactdozen CEE 7/1 (zonder aardcontact)	0