

# Mélységmérő mikrométer cserélhető rúddal

## Sorozat 129

Cserélhető rúd típusú mikrométer széles méréstartománnyal.

Jellemzői:

- $\varnothing$  4 mm cserélhető rudak, leppelt mérőfelület, nagy méréstartomány 25 mm lépésekben.
- Racsival az állandó mérőerő érdekében. Mérőrúd rögzítővel.



129-112

### Metrikus


Talp 101,6 x 16 mm

No.	Tartomány [mm]	Rudak száma	Tömeg [g]
129-155	0 - 25		290
129-113	0 - 50	2	310
129-114	0 - 75	3	330
129-115	0 - 100	4	355
129-116	0 - 150	6	410
129-153	0 - 300	12	640

### Metrikus

Talp 63,5 x 16 mm

No.	Tartomány [mm]	Rudak száma	Tömeg [g]
129-154	0 - 25		240
129-109	0 - 50	2	260
129-110	0 - 75	3	280
129-111	0 - 100	4	310
129-112	0 - 150	6	370
129-152	0 - 300	12	600



A = tartomány

### Specifikáció

Síklapúság	0,01 mm
Méréstartomány	25 mm
Orsóemelkedés	0,5 mm, orsóöngzítővel
Beépíthető mikrométer (0-25 mm)	$\pm 3 \mu\text{m}$
Rudak nullpont hibája	$\pm 4 \mu\text{m}$ (0-150 mm) $\pm 6 \mu\text{m}$ (0-300 mm)
Alap síklapúsága	63,5 mm: $1,3 \mu\text{m}$ 101,6 mm: $2 \mu\text{m}$
Rúd mérőfelület síklapúsága	$0,3 \mu\text{m}$
Ref sík és rúd síkja közötti párhuzamosság	$(4 L/50) \mu\text{m}$ L=max. mérési hossz (mm)
Mérési felület	Edzett, köszörült, finomleppelt
Alap	Edzett szerszámacél
Skála	Skáladob és hüvely matt krómozással, $\varnothing 18$ mm
Mérőerő	5-10 N
Szállítva	Dobozban, elemmel és kulccsal

