


Szögtapintós mérőórák (függőleges)

Sorozat 513

- Kétirányú alkalmazáshoz automata irányváltással, nemeskő csapágyazással



513-455-10E



513-454-10E

513-455-10E

513-454-10E

Metrikus

Alapkészlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	L1 [mm]	L2 [mm]	Tömeg [g]
513-455-10E	0,2 - 0,2	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,3	103011	18,7	15,2	46
513-454-10E	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	0,01-0,3	103006	20,9	17,4	46

Metrikus

Teljes készlet

No.	Tartomány [mm]	Síklapúság	Skála	Mérőerő [N]	Keményfém tapintó ø2 mm No.	L1 [mm]	L2 [mm]	Tömeg [g]
513-455-10T	0,2 - 0,2	0,002 mm	0-100-0	0,01-0,3	103011	18,7	15,2	46
513-454-10T	0,8 - 0,8	0,01 mm	0-40-0	0,01-0,3	103006	20,9	17,4	46

No.	DIN 2270 (2017)				EN ISO 9493 (2010)					
	Hiba a jelzésnél többféle tartományban		Hiszterézis	Ismételhetőség	Hiba a jelzésnél többféle tartományban				Hiszterézis	Ismételhetőség
	Bármely 10 skálaosztás	mérési tartomány			Bármely 10 skálaosztás	Minden 1/2 fordulat	Minden 1 fordulat	mérési tartomány		
513-455-10E	2	3	2	1	2	3	3	2	1	
513-454-10E	5	8	3	3	5	6	8	3	3	
513-455-10T	2	3	2	1	2	3	3	2	1	
513-454-10T	5	8	3	3	5	6	8	3	3	

Sorozat 513

Funkciók

Nem mágneses

Specifikáció

Tapintó Menet M1,7x0,35

Tartozékok a fejezet végén.

Külön tartozék

No.	Leírás
21AAB363	Határérték jelző, 2 db, mérőórákhoz

Set Configuration: Metric

Full set



Basic set

