

## Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8770
Artikelbezeichnung:	Wischer
Zolltarifnummer:	96 03 90 91
EAN-Nr.:	4002403087707
<b>Artikelmaße:</b>	
Länge in mm:	300
Breite in mm:	70
Höhe in mm:	110
Artikelgewicht in g:	412
Körper-Material:	PP
Körperfarbe:	WEIß

Besatzmaterial:	PBT
<b>Besatzmaße:</b>	
Höhe in mm:	30
Durchmesser in mm:	0,50
Härte:	HART
Faserende:	UNGESCHLITZT
Besatzfarbe:	TRANSPARENT
Hitzebeständigkeit gegen Heißluft:	140° C

<b>Weitere Materialien:</b>	
Verankerung:	V4A-Draht
Stielverbindung:	haug Stecksystem

<b>Chemische Beständigkeiten bezogen auf anwendungsübliche Konzentrationen:</b>	
wässrige Alkalien:	beständig
verdünnte organische Säuren:	beständig
verdünnte Mineralsäuren:	beständig
organische Lösungsmittel:	beständig
schwache Laugen:	bedingt beständig
Aceton:	nicht beständig
Alkohole:	beständig
mineralische Schmierstoffe:	beständig

## Produktspezifikation

Artikel-Nr.:	8770
Verpackungseinheit:	10
Verpackungsart:	
Karton:	X
Beutel:	
Graupappe:	
Einzelverpackung:	
Lose:	X
Karton:	
Beutel:	
VK-Karte:	
Grüner Punkt:	
Gewicht in kg:	4,30
Rauminhalt in cdm:	24
Verpackungsmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	400
Höhe in mm:	130

Versandeinheit:	10
Gewicht in kg:	4,30
Rauminhalt in cdm:	24
Versandeinheitsmaße:	
Länge in mm:	420
Breite in mm:	400
Höhe in mm:	130
Versandeinheit pro Lage:	
Karton:	3
Stück:	30
Versandeinheit je Palette bei maximaler Höhe von 2 m:	
Karton:	60
Stück:	600

Sonstiges:	HACCP
	F.E.I.B.P.
	für Einsatz mit Lebensmitteln zugelassen