

## Wandgerätestecker - mit Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2400
EAN	4024941024006
Produktgruppe	Wandgerätestecker GT
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Gehäuseoberteil blau RAL 5015, Kragen blau RAL 5015, Verschlusshaube blau RAL 5015
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM20 oben
Gehäusegrösse	60x56,5 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal rückwärtig verschlossen
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,118 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941024006
Länge	410 mm

Logistikdaten	
Breite	285 mm
Gewicht	0,118 kg
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832663
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,305 kg
Volumen	5.737,5 ccm



5 MB 162