

Artikelnummer: 150463

Kurzbeschreibung: Rechthoekige container Standaard, GFK, met vorkheftrucksloffen, grijs, 2200 l

Langbeschreibung: Rechthoekige container Standaard, GFK, met vorkheftrucksloffen, 2200 l: Insteek voor vorkheftruck is vloeistofdicht en voorzien van platte, ronde schroeven van rvs die aan de container gemonteerd zijn. Geschikt voor heftruck met draaikrans. Inrijmaten (bxh): 160 x 70 mm. **CEMO**-producten van het materiaal GFK (met glasvezel versterkte kunststof) zijn gegarandeerd:

- Duurzaam
- UV-resistent
- Recyclebaar
- Licht van gewicht
- In elkaar stapelbaar
- Roest- en weerbestendig
- Bestand tegen temperaturen van -30 °C tot +40 °C
- Levensmiddelenlechte uitvoering op aanvraag
- Gladde, eenvoudig te reinigen oppervlakken aan binnen- en buitenkant
- Bestand tegen veel zuren en logen (a.u.b. aanvragen)

Buitenafm. (lxbxh): 2110 x 1480 x 1000 mm
Binnenafm. (lxbxh): 1970 x 1340 x 920 mm
Gewicht: 90 kg

GFK (met glasvezel versterkte kunststof): het materiaal dat de voordelen van kunststof en staal verenigt.

