



Basic Tie Kabelbinder



Nutzen

- Hohe Beständigkeit gegen Basen, Öle, Fette, Ölderivate und aromatische Lösungsmittel
- UV-beständig (schwarze Ausführung)

Anwendungsgebiete

- Allzweck-Kabelbinder für viele Einsatzmöglichkeiten

Norm-Referenzen / Zulassungen

- E-File Nummer: E352714
- Brandverhalten nach UL94 V-2

Passende Werkzeuge

- Ty-Gun ERG 50 / Ty-Gun ERG 120 Kabelbinderzange siehe Seite 1009
- BASIC Kabelbinderzange siehe Seite 1010

Technische Daten

- ETIM** **Klassifikation ETIM 5/6**
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000046
ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Kabelbinder
- Material**
Polyamid 6.6
Halogenfrei
- Temperaturbereich**
-40°C bis +85°C
Installationstemperatur:
-10°C bis +60°C

Artikelnummer	Artikel-Beschreibung	UL Zertifizierung	Länge x Breite mm	Bündel-Ø, mm	Zugfestigkeit in N	Stück / VPE
Natur						
61831001	Basic Tie 98x2.5 NAT	ja	98,0 x 2,5	1,0 - 21,0	80,0	100
61831003	Basic Tie 160x2.6 NAT	ja	160,0 x 2,6	1,0 - 40,0	80,0	100
61831004	Basic Tie 200x2.6 NAT	ja	200,0 x 2,6	2,0 - 51,0	80,0	100
61831005	Basic Tie 140x3.5 NAT	ja	140,0 x 3,5	2,5 - 32,0	180,0	100
61831006	Basic Tie 200x3.5 NAT	ja	200,0 x 3,5	3,0 - 50,0	180,0	100
61831007	Basic Tie 290x3.5 NAT	ja	290,0 x 3,5	3,0 - 79,0	180,0	100
61831013	Basic Tie 370x3.5 NAT	ja	370,0 x 3,5	2,0 - 103,0	180,0	100
61831009	Basic Tie 160x4.5 NAT	ja	160,0 x 4,5	2,5 - 38,0	220,0	100
61831011	Basic Tie 200x4.5 NAT	ja	200,0 x 4,5	3,0 - 50,0	220,0	100
61831014	Basic Tie 290x4.5 NAT	ja	290,0 x 4,5	3,5 - 78,0	220,0	100
61831016	Basic Tie 360x4.5 NAT	ja	360,0 x 4,5	3,5 - 100,0	220,0	100
61831020	Basic Tie 240x7.8 NAT	ja	240,0 x 7,8	3,5 - 63,0	540,0	100
61831021	Basic Tie 300x7.5 NAT	ja	300,0 x 7,5	4,0 - 80,0	540,0	100
61831022	Basic Tie 365x7.5 NAT	ja	365,0 x 7,5	8,0 - 100,0	540,0	100
61831023	Basic Tie 450x7.5 NAT	ja	450,0 x 7,5	35,0 - 130,0	540,0	100
61831024	Basic Tie 540x7.5 NAT	ja	540,0 x 7,5	35,0 - 158,0	540,0	100
61831025	Basic Tie 750x7.5 NAT	ja	750,0 x 7,5	35,0 - 220,0	540,0	100
61831026	Basic Tie 780x9.0 NAT	ja	780,0 x 9,0	34,0 - 233,0	700,0	100
Schwarz (UV-beständig)						
61831041	Basic Tie 98x2.5 BK	ja	98,0 x 2,5	1,0 - 21,0	80,0	100
61831043	Basic Tie 160x2.6 BK	ja	160,0 x 2,6	1,0 - 40,0	80,0	100
61831044	Basic Tie 200x2.6 BK	ja	200,0 x 2,6	2,0 - 51,0	80,0	100
61831045	Basic Tie 140x3.5 BK	ja	140,0 x 3,5	2,5 - 32,0	180,0	100
61831046	Basic Tie 200x3.5 BK	ja	200,0 x 3,5	3,0 - 50,0	180,0	100
61831047	Basic Tie 290x3.5 BK	ja	290,0 x 3,5	3,0 - 79,0	180,0	100
61831053	Basic Tie 370x3.5 BK	ja	370,0 x 3,5	2,0 - 103,0	180,0	100
61831049	Basic Tie 160x4.5 BK	ja	160,0 x 4,5	2,5 - 38,0	220,0	100
61831051	Basic Tie 200x4.5 BK	ja	200,0 x 4,5	3,0 - 50,0	220,0	100
61831054	Basic Tie 290x4.5 BK	ja	290,0 x 4,5	3,5 - 78,0	220,0	100
61831056	Basic Tie 360x4.5 BK	ja	360,0 x 4,5	3,5 - 100,0	220,0	100
61831060	Basic Tie 240x7.8 BK	ja	240,0 x 7,8	3,5 - 63,0	540,0	100
61831061	Basic Tie 300x7.5 BK	ja	300,0 x 7,5	4,0 - 80,0	540,0	100
61831062	Basic Tie 365x7.5 BK	ja	365,0 x 7,5	8,0 - 100,0	540,0	100
61831063	Basic Tie 450x7.5 BK	ja	450,0 x 7,5	35,0 - 130,0	540,0	100
61831064	Basic Tie 540x7.5 BK	ja	540,0 x 7,5	35,0 - 158,0	540,0	100
61831065	Basic Tie 750x7.5 BK	ja	750,0 x 7,5	35,0 - 220,0	540,0	100
61831066	Basic Tie 780x9.0 BK	ja	780,0 x 9,0	34,0 - 233,0	700,0	100

Die Fotografien und Grafiken sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ähnliche Produkte

- Ty-Rap® Kabelbinder mit Stahlzunge siehe Seite 1004
- Ty-Rap® UV-stabilisierte Kabelbinder mit Stahlzunge siehe Seite 1004
- Ty-Fast® Kabelbinder siehe Seite 1002