

# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## LED Arbeitslampe Thorsman 18W 2100LM / LED / IP54/ IK08 / 5 stufen dimmbar

IMT47270

EAN Code : 3606482183896

### Hauptmerkmale

Baureihe	Thorsman
Produktserie	Thorsman Worklights
Produkt oder Komponententyp	Arbeitslampe
Geräteanwendung	Beleuchtung
Lichtquelle	LED 18 W

### Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	220 - 240 V
Netzwerktyp	AC
Netzwerkfrequenz	50 - 60 Hz
Betriebsleistung in W	18 W
Steckerpol-Konfiguration	2P
Steckernorm	Schuko
Lichtfluss	2100 lm
Lampenlebensdauer	50000 h
Farbwiedergabeindex	Ra=80
Farbtemperatur	4000 K
Gehäusematerial	PC + rubber
Höhe	210 mm
Breite	200 mm
Tiefe	64,5 mm
Produktgewicht	1,2 kg

### Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...40 °C

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	26 cm
VPE 1 Breite	12,2 cm
VPE 1 Länge	21 cm
VPE 1 Gewicht	1,5 kg
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	40 cm
VPE 2 Länge	60 cm
VPE 2 Gewicht	11,26 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	84
VPE 3 Höhe	105 cm
VPE 3 Breite	80 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	147,12 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
Circular Economy-Eignung	<a href="#">Entsorgungsinformationen</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------

## Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)