


Leistungsmerkmale

- UV-beständiger Kunststoff, Brandschutzklasse UL94 V0
- Verdrehsicheres Steckerinterface 2xSC mit 2,5 mm Ferrulen wie „SC-RJ“ (nach IEC 61754-24)
- Stabile Verschraubung mit Überwurfmutter aus Metall
- Farbkodierung: Multimode = beige, Singlemode = blau
- Schutzklasse IP67 im nicht gesteckten Zustand durch verschraubte, unverlierbare Schutzkappe mit Öse als Einziehhilfe
- Optimaler Schutz der Faserstirnflächen durch einen federnden Schutzkragen
- Robuster, trittfester Aufbau mit Metallgehäuse
- Feldkonfektionierbar mit Standard-Montagewerkzeug für SC-Stecker
- Zugentlastung durch Crimpung, Abdichtung durch Kabelverschraubung
- Abmessungen Länge ohne Tülle: 98 mm, \varnothing 27 mm




Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	Anmerkungen
J08083A0000	Stecker 2xSC IP67 für Multimode	für Feldmontage
J08083A0001	Stecker 2xSC IP67 für Singlemode	für Feldmontage
J08083H0000	Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Multimode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte	für Feldmontage elektr. Anschluss AWG 22-24
J08083H0001	Hybrid-Stecker 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktstifte	für Feldmontage elektr. Anschluss AWG 22-24

Hinweis: Telegärtner Sonderbauform Steckverbindung IP67

LWL-Flanschkupplung 2xSC IP67

3.9.2



Bestell-Nr.	Kurzbezeichnung	Anmerkungen
J08084A0000	Flanschkupplung 2xSC IP67 für Multimode	
J08084A0001	Flanschkupplung 2xSC IP67 für Singlemode	
J08084H0000	Hybrid-Flanschkupplung 2xSC IP67 für Multimode inkl. 2 elektr. Kontaktbuchsen	elektr. Anschluss AWG 22-24
J08084H0001	Hybrid-Flanschkupplung 2xSC IP67 für Singlemode inkl. 2 elektr. Kontaktbuchsen	elektr. Anschluss AWG 22-24

3.9