


	e	d	c	b	a	n	COLOUR Farbe	TE CONNECTIVITY ORDER-NO TE CONNECTIVITY Bestell-Nr	REV	DESCRIPTION/WEIGHT Benennung/Gewicht
	58.7	62.6	56.3	50	58.3	10	BLACK schwarz	929505-7	F	22POS.TAB-HSG. 22pol. Fst.-Geh 11.3g
	48.7	52.6	46.3	40	48.3	8	BLACK schwarz	929505-6	F	18POS.TAB-HSG. 18pol. Fst.-Geh 9.6g
	38.7	42.6	36.3	30	38.3	6	BLACK schwarz	929505-5	F	14POS.TAB-HSG. 14pol. Fst.-Geh 7.9g
	28.7	32.6	26.3	20	28.3	4	BLACK schwarz	929505-4	F	10POS.TAB-HSG. 10pol. Fst.-Geh 6.2g
	23.7	27.6	21.3	15	23.3	3	BLACK schwarz	929505-3	F	8POS.TAB-HSG. 8pol. Fst.-Geh 5.4g
	18.7	22.6	16.3	10	18.3	2	BLACK schwarz	929505-2	F	6POS.TAB-HSG. 6pol. Fst.-Geh 4.5g
	13.7	17.6	11.3	5	13.3	1	BLACK schwarz	929505-1	F	4POS.TAB-HSG. 4pol. Fst.-Geh. 3.6g
							NATURAL natur	1-929505-1	F	

CUT-OFF (2:1)
MATERIAL THICKNESS MAX. 1.6MM
Blechausschnitt (2:1)
Blechdicke max. 1.6mm



NOTES
Bemerkungen

CAVITY SUITABLE FOR 2.8mm FF-TAB
SEE DRAWING:
Kammer passend fuer 2.8mm FF-Flachstecker
siehe Zeichnung.

TE CONNECTIVITY: 87-9760-9

MAX. ALLOWED WIRE SIZE 2.50MM FLR
max. zulassiger Leitungsquerschnitt 2.5qmm FLR

ACTIVE COMPANY-LOGO AND TE-No.
Aktuelles Firmenlogo und TE-Nr.

MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung

PRODUCTION DATE (MONTH/YEAR)
Produktionsdatum (Monat/Jahr)

REVISION OF THE MOULD
Werkzeugaenderungsstand

SUITABLE COUNTERPART:
PN 929504
Passendes Gegenstueck
PN 929504

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
Dieses Zeichnungsblatt ist ein durch uns kontrolliertes Dokument.
ANSONDERN ALS DIES TECHNISCHE DATENBLATT DÜRFEN KEINE VERÄNDERUNGEN
AN DIESEM ZEICHNUNGSBLATT VORGENOMMEN WERDEN.

DATE: 26MAY95
DWG: A1
CHK: J. Grandow

APVD: -

NAME: 4-22POS. 2.8mm FF TAB-HOUSING
4-22pol. 2.8mm FF Flachstecker-Gehaeuse

PRODUCT SPEC: -

APPLICATION SPEC: -

SCALE: 5:1

SHEET: 1 OF 1

REV: F6