

Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 835 x 1260 x 770 mm, Inhalt 0,3 m³, Traglast 750 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen

Artikelnummer: 201968



Bauer Kippbehälter

mit Abroll-Automatik


Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 835 x 1260 x 770 mm
- Inhalt 0,3 m³
- Traglast 750 kg
- Gewicht 112 kg
- Einfahrtiefe x Einfahrtbreite 80 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 300 mm
- Materialstärke 3 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung und stabilen Grundrahmen
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen


Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Einfahrtaschen
Inhalt	0,3 m³	Einfahrtaschenhöhe	80 mm
Höhe	835 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm
Länge	1260 mm	Einfahrtaschenabstand	300 mm
Breite	770 mm	Einfahrbreite	300 mm
Traglast	750 kg	Ablasshahn	nein
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Material Verarbeitung	verschweißt	stapelbar	nein
Materialstärke Wanne	3 mm	nestbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	Gefahrstoffeignung	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippausführung	Abrollautomatik	Farbe	blau // RAL5012
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	nein
unterfahrbar	ja	Gewicht	112 kg

Zubehör

518144		Rollensatz, für Kippbehälter, Traglast 1350 kg
--------	-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------

Dazu passt auch ...

203428		Montagetreppe, Podest Höhe x Breite x Tiefe 800 x 520 x 305 mm, 4 Riffelblechstufe(n) (inkl. Podest), aus Aluminium
525920		Gabelzinkenschild, Höhe x Breite x Tiefe 110 x 995 x 200 mm, Aus Stahl mit Lackierung in RAL3000 Feuerrot
527144		Besen, mit Kokosborsten, Arbeitsbreite 500 mm, für groben Schmutz
531837		Gabelverlängerung, Höhe x Länge x Breite 48 x 1600 x 106 mm, für Zinkenquerschnitt Höhe x Breite 40 x 80 mm, Unterseite offen, Aus Stahl mit Lackierung in RAL7021 Schwarzgrau