

## Hymer Fahrgerüst 8773

Reichhöhe 3,4 m, Gerüsthöhe 2,64 m, 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe, Standhöhe 1,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2450 x 1300 mm, Gerüst aus Aluminium

Artikelnummer: 239943



**HYMER**



### Fahrgerüst

- Reichhöhe 3,4 m
- Gerüsthöhe 2,64 m
- 1 Bühne(n), mit Durchstiegsklappe
- Standhöhe 1,4 m, Bühne Breite x Tiefe 2450 x 1300 mm
- 2 x 8 Sprossen
- mit rutschsicherer Bühne und manuellem Sicherheitshaken für sicheres Auf- und Abbauen
- Sichere Anwendung durch umlaufendes Geländer
- Aufbau mit Höhenversatz möglich
- mit 4 höhenverstellbaren Lenkrollen
- Gerüst aus Aluminium
- belastbar bis 150 kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau schnell durch praktische Klickverschlüsse
- Gerüstgruppe 2
- gemäß DIN EN 1004
- 10 Jahre Garantie

- Gewicht 112,9 kg

## Technische Details

Steigtechnik	Gerüst	Sicherheitsausstattung Gerüst	umlaufendes Geländer
Gerüsttyp	Fahrgerüst	Belastung Fläche	150 kg/m <sup>2</sup>
Material Gerüst	Aluminium	Gerüst Ausstattung	rutschsichere Bühne, Sicherheitshaken
Höhe Gerüst	2,64 m	Gerüstgruppe	2
Standhöhe	1,4 m	Gerüst Funktion	Aufbau mit Höhenversatz möglich
Reichhöhe	3,4 m	Aufbau	schnell durch praktische Klickverschlüsse
Bühnen Anzahl	1	klappbar	nein
Breite Bühne	2450 mm	Norm	gemäß DIN EN 1004
Durchstiege	1 Durchstiegsklappe	fahrbar	ja
Tiefe Bühne	1300 mm	Geländer	ja
Sprossen Anzahl	2 x 8	Garantie	10 Jahre
Unterbau	4 höhenverstellbare Lenkrollen	Gewicht	112,9 kg