

Casoo Lenkrolle



Traglast 400 kg, Durchmesser 125 mm, Naben Länge 60 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Schwenklager, Felge aus Aluminium, Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243589



Lenkrolle

- Traglast 400 kg
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 60 mm
- Mit Polyurethan-Bereifung
- Nabe mit Schwenklager
- Schraubloch Abstand 105x84/76 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch verzinkt
- Befestigung mit Platte

Technische Details

| | | | |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| Fördertechnik | Rollen | Befestigungselement | Platte |
| Rollentyp | Transportgeräterollen | Material Gehäuse | Stahl |
| Bauform | Lenkrolle | Feststeller | ohne |
| Traglast | 400 kg | Fadenschutz | nein |
| Bereifung | Polyurethan | Länge Nabe | 60 mm |
| Durchmesser Rad | 125 mm | Schraubloch Abstand | 105x84/76 mm |

| | | | |
|----------------|--------------|--------------------|---------------------|
| Material Felge | Aluminium | Oberfläche Gehäuse | galvanisch verzinkt |
| Radlager | Schwenklager | Gewicht | 2,209 kg |