

## SCHULTE

### Fachbodenregal - Anbaufeld Green



Green, Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm, 4 Ebene(n) mit Stahlboden, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Artikelnummer: 254925



#### Fachbodenregal - Anbaufeld

- Stecksystem
- Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 1000 x 500 mm
- Feldlast 1300 kg
- 4 Ebene(n) mit Stahlboden
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- Nutzung einseitig
- Hohe Stabilität durch Kreuzstrebe
- Konstruktion aus Stahl
- Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Die Anlieferung erfolgt mit vormontierten T-Profil-Rahmen
- mit GS-Zeichen
- 5 Jahre Garantie

### Technische Details

Möbeltyp	Regal	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Regaltyp	Systemregal	Nutzung	einseitig
Regalsystem	Stecksystem	Böden- / Ebenentyp	Stahlboden

Regalfeld	Anbaufeld	Oberfläche Boden	verzinkt
elektrisch leitend	nein	Oberfläche Ständer	verzinkt
Material	Stahl	Stabilität / Aussteifung / Verst	Kreuzstrebe
Höhe	2000 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Breite	1000 mm	Anlieferung	vormontiert
Tiefe	500 mm	Zertifizierung	GS
Feldlast	1300 kg	Garantie	5 Jahre
Böden / Ebenen Anzahl	4 Stück	Gewicht	22,94 kg

## Zubehör

254930



Fachboden für Fachbodenregal, Breite x Tiefe 1000 x 500 mm, Ausgestattet mit 8 Fachbodenträgern, Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung