

Bauer Stapelbare Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 233 l, Höhe x Breite
x Tiefe 285 x 2400 x 800 mm, mit
Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, aus Stahl mit
Lackierung in RAL5012 Lichtblau

Artikelnummer: 525698



Bauer Auffangwanne

Ineinander stapelbar











Stapelbare Auffangwanne

- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende und brennbare Stoffe
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 233 l
- Höhe x Breite x Tiefe 285 x 2400 x 800 mm
- mit Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Einfahrtaschen, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Platzsparend ineinander stapelbar



| | | | |
|----------------------|--|--------------------------|---------------------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Auffangwanne | Farbe | blau // RAL5012 |
| Auffangwannentyp | Stapelbare Auffangwanne | Auffangwanne Ausstattung | Gitterrost |
| Lagerort | unter Dach | Material | Gitterrost Stahl |
| Auffangvolumen | 233 l | Oberfläche | Gitterrost verzinkt |
| Kapazität | 4 x 200-Liter-Fass | Unterbau | Einfahrtaschen |
| Gefahrstoffeignung | wassergefährdende und brennbare Stoffe | unterfahrbar | ja |
| Bauweise (Zulassung) | Bauweise der Wanne behördlich zugelassen | Unterfahrhöhe | 100 mm |
| Höhe | 285 mm | stapelbar | ja |
| Breite | 2400 mm | nestbar | ja |
| Tiefe | 800 mm | fahrbar | nein |
| Material | Stahl | Farbe Ausführung | blau |
| Oberfläche | lackiert | Gewicht | 114 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|--|
| 200237 |  | Augenspülstation, Set bestehend aus: 1 x 500 ml Kochsalzlösung und 1 x 200 ml pH-Neutrallösung, Spiegel |
| 208879 |  | Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz |
| 235631 |  | Leckage-Warnsystem, für Auffangwannen, Höhe x Durchmesser 40 x 110 mm |
| 235787 |  | Bindemittel, Granulat, auf Basis von Polyurethanschaum, rutschhemmend und wasserabweisend, Korngröße 0,13 - 4 mm, Aufnahmekapazität 24 l pro Verpackungseinheit |
| 235788 |  | Bindemittel, Granulat, Korngröße 1 - 3 mm, Aufnahmekapazität 16 l pro Verpackungseinheit |
| 503884 |  | Microfaser-Sorbents, Lieferung als Tücher, Länge x Breite 400 x 500 mm, Aufnahmekapazität 124 l pro Verpackungseinheit, aus Polypropylen |
| 504444 |  | Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm |
| 510925 |  | Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm |
| 525732 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm |
| 525760 |  | Gefahrensymbol, Symbol/Text: wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 50 x 50 mm |

