

HSM SHREDSTAR X13

4x37mm

HSM®



Artikelnummer	1057121	Geräuschpegel (Leerlauf)	57 dB
EAN Code	4026631057745	eclass 5.1	24320704
Schnittgut		UN/SPSC	44101603
Sicherheitsstufe (DIN 66399)	P-4 O-1 T-2 E-2 F-1	Leistungsaufnahme des Motors	300 W
Schnittart	Partikelschnitt	Spannung	230 V
Schnittbreite	4 mm	Frequenz	50 Hz
Partikellänge	37 mm	Tiefe	300 mm
Schnittleistung (80g/m ²)	13 Blatt	Breite	390 mm
Eingabebreite	230 mm	Höhe	595 mm
Behälter-/Auffangvolumen	23 l	Gewicht	13 kg
Schnittgeschwindigkeit	37 mm/s	Farbe	weiss silber

Technische und optische Modifikationen vorbehalten.

Bedienerfreundlich und funktionell. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.
- Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.