

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

750102



## Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;TÜV;KOSHA;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Schutztürwächter;Not-Aus-Überwachung unverzög.;Grenztaster
Betriebsarten:	einkanalig;automatischer Start;manueller Start;manueller Start mit Überw
Produktnorm:	EN 60947-5-1
Normen:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	steckbar
Klemmentyp:	Schraubklemme
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	3
Anzahl Hilfskontakte:	1
Anzahl Halbleiterausgänge:	1
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	5.0 A
Max. Strom bei AC15:	5.0 A
Abmessung Breite:	17.5 mm
Abmessung Höhe:	98.0 mm
Abmessung Tiefe:	120.0 mm
Bruttogewicht:	185 g
Nettogewicht:	175 g

Umgebungstemperatur:

-10 - 55 °C