

TEGERA® 75

Vágásbiztos alkarvédő, vágással szembeni ellenállás D szint, 13 gg, KEVLAR® fiber, Lycra®, rozsdamentes acélszálból készült fonál, Cat. II, sárga, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva, ömlesztett csomag, rugalmas 360°, általános munkához

TULAJDONSÁGOK

Magas szintű védelem, rugalmas, tartós, tökéletes illeszkedés, kényelmes, lélegző, könnyű

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Vágásálló ujjak

KATEGÓRIA Cat. II

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) Vágással szembeni ellenállás D szint

CUT RESISTANCE (EN ISO 13997) NEWTON VALUE 19,4

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 8, 9, 10

BÉLÉS ANYAGA 13 gg, KEVLAR® fiber, Lycra®, Rozsdamentes acélszálból készült fonál

RÖGZÍTÉS Ruggalmas 360°

HOSSZTARTOMÁNY 420-490 mm

SZÍN Sárga

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI DARABSZÁM 6/60

DOBOZONKÉNTI DARABSZÁM 6

ÁLLVÁNYRA HELYZHETŐSÉG Ömlesztett csomag

ANYAGSPECIFIKÁCIÓ Para-aramid, poliészter, rozsdamentes acélszálból készült fonál, elasztán



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
8	75-8	7340118348988
9	75-9	7340118349077
10	75-10	7340118349169

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.



CE Cat. II

EN 388:2016
2X4XD

EN 407:2004
X1XXXX



TEGERA® 75

JELLEMZŐK

Vágásbiztonság az EN 388:2016 D. szint szerint, 100°C-ig ellenáll a közvetlen hőnek, élelmiszerek kezeléséhez jóváhagyva

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések, karcolások, sebek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Környezetek vágási kockázattal

FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Összeszerelés, építési munkák, szennyeződéscsökkentés, gépészeti munkák, üvegipari munka, ellenőrzés, telepítési munkák, gépjárműjavítás, fémmunka, raktári munka

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Metal fabrication, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, building and construction, logistics

MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-01-09

TEGERA® 75

EU-TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2016 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
a) Kopásállóság (ciklusszám)	2	(4)
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	X	(5)
c) Szakítószilárdság (Newton)	4	(4)
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	X	(4)
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	D	(F)
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása).

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
a) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
b) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Szakítószilárdság (Newton)	10	25	50	75	
d) Átszúrással szembeni ellenállás (Newton)	20	60	100	150	

Védelmi szint/Teljesítményszint	A	B	C	D	E	F
e) Vágással szembeni ellenállás, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30



Védelmi szint/Teljesítményszint	P
f) Útés elleni védelem, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 407:2004 Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) elleni védőkesztyűk

Élelmiszerrel való érintkezésre alkalmas



CE Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2021-01-09

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com