

PRODUKTDATENBLATT

LD70

TOPLINE ●●●

●●●●○ Lebensdauer

gerade



- 13 mm Segmenthöhe
- Hohe Sicherheit gegen Unterschnitt durch Tiefschutzsegmente
- geschmiedete Segmente
- Nass- und Trockenschnitt
- lasergeschweißt

Die LD70 ist mit 13 mm hohen Diamantsegmenten bestückt. Dank der hier eingesetzten Tiefschutzsegmente wird bei der LD70 der Unterschnitt reduziert und ein besonders hoher Sicherheitsstandard erreicht. Die geschmiedeten Segmente sorgen für ein Minimum an Vibration. Lasergeschweißt. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	LD70
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303491
GTIN	4011890072363
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	3,250 kg
Produktabmessung	450 x 13,0 x 3,6 x 25,40
Durchmesser 1	450 mm
Stärke	3,6 mm
Bohrung	25,40 mm
Segmenthöhe	13,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	63 m/s
maximale Drehzahl	2700 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	485 mm
Breite Verpackung	455 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	3,250 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	DE