

CONTACT 1454 POLIESTIRENO

COLA DE CONTACTO ESPECIAL POLIESTIRENO

VENTAJAS

- Agarre inmediato y definitivo
- Apto poliestireno
- Resistente a la humedad



DESCRIPCIÓN

Adhesivo de caucho sintético en disolución de gran rendimiento. Para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre todo tipo de soportes. Indicado para zócalos y placas decorativas, aislamientos y trabajos manuales.

USOS RECOMENDADOS

- Adecuado para el pegado de poliestireno expandido y rígido entre sí o sobre la mayoría de soportes, tales como: yeso, cemento, madera, fibrocemento, metal etc.
- En decoración es recomendado para el pegado de zócalos con soporte de poliestireno expandido y placas decorativas y aislantes sobre techos y paredes.
- En aplicaciones industriales se usa básicamente para la confección de aislamientos y para el pegado de fieltros, tejidos y otros entre sí o combinados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➤ BASE	Caucho sintético modificado en disolución.
➤ DENSIDAD	0,78 aprox. (25°C)
➤ VISCOSIDAD (Brookfield LVT aguja 4 a 60 rpm)	2000 - 3000 mPa.s
➤ TIEMPO DE SECADO	10-15 minutos
➤ TIEMPO ABIERTO	25 -30 minutos aprox.
➤ TEMP. ALMACENAMIENTO	Superior a 10°
➤ PUNTO DE INFLAMACIÓN	Inferior a 20°C

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

- Las superficies a unir deben estar limpias, secas.
- Después de remover, aplicar una capa regular de adhesivo en cada superficie con pincel, espátula o llana dentada. Si una superficie es muy absorbente, conviene repetir la operación a los 25 minutos.
 - Dejar secar hasta que el adhesivo no manche al tocarlo. (10 a 15 minutos).
 - Encarar las superficies y presionar fuerte, en especial las juntas, asegurándose de la total ausencia de bolsas de aire. Después del secado se dispone de 30 minutos para realizar la unión.
 - El pegado es inmediato, aunque no conviene forzar la unión durante las primeras 24 horas.

LIMPIEZA

Utilizar el limpiador para colas de contacto Bostik Agosolvant.

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30817027	Translúcido - Bote 1 l	12	8412663016281
30817028	Translúcido - Bote 5 l	1	8412663016298
30817029	Translúcido - Bote 25 l	1	8412663016304

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

PRECAUCIÓN

Para mas información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://bostikdsds.thewercs.com/default.aspx>

RENDIMIENTO

3 a 4 m²/l.

LIMITACIONES

Se desaconseja en la colocación de aislamientos pesados al techo.

ALMACENAJE

12 meses almacenado entre +15°C y + 25°C en envase de origen bien cerrado.

PRECAUCIÓN

- Contiene disolventes inflamables.
- Mantener lejos del calor, llama y chispas.
- Manipular en local muy ventilado.
- Mantener alejado de los niños.
- Consultar fichas de seguridad.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com
+34 902 103 365

