


FLG 245HV-GREEN

Der Profi für den Innenbereich



TECHNISCHE DATEN		FLG 245HV-GREEN	
Selbstnivellierend		horizontal / vertikal	
Neigung		manuell	
Selbstnivellierbereich		±5°	
Laserklasse		2	
Sichtbarer Laserstrahl		grün	
Genauigkeit horizontal		1,0 mm / 10 m	
Genauigkeit vertikal		1,5 mm / 10 m	
Arbeitsbereich mit FR 45		1000 m	
Rotierend ohne Empfänger / Ø		40 m	
Scanning ohne Empfänger / Radius		60 m	
Scanning		2-stufig	
Laserpunkt		ja	
90° Lotpunkt		ja	
Manuelle Neigung X-Achse		±5° (±9%)	
Y-Achse		±5° (±9%)	
TILT-Funktion		ja	
Arbeitsbereich Fernbedienung		IR 100 m	
Fernbedienungsfunktion abschaltbar		ja	
Rotationsgeschwindigkeit U/min.		300, 800	
Betriebsdauer		24 h NiMH	
Temperaturbereich		-20° bis +50°C	
Staub- /Wasserschutz		IP 54	

EIGENSCHAFTEN	
<ul style="list-style-type: none"> · Arbeitsbereich bis 1000 m im Durchmesser · Staub-/Wasserschutz IP 54 · Scanning- und Punktfunktion · 90° Lotstrahl · Automatische TILT-Funktion · Abschaltung außerhalb des Selbstnivellierbereiches · Manuelle Neigung in X- und Y-Achse · Fernbedienungsfunktion abschaltbar 	

LIEFERUMFANG	
FLG 245HV-GREEN (LK 2) + FR 45	
ARTIKEL-NR. 244501	
<ul style="list-style-type: none"> · Empfänger FR 45 mit Halteklammer · Fernbedienung · Akku und Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Lasersichtbrille · Magnetische Zieltafel · Wandhalter · Koffer 	

LIEFERUMFANG	
FLG 245HV-GREEN (LK 2) + FR-DIST 30	
ARTIKEL-NR. 244531	
<ul style="list-style-type: none"> · FR-DIST 30 mit Halteklammer · Fernbedienung · Akku und Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Lasersichtbrille · Magnetische Zieltafel · Wandhalter · Koffer 	

LIEFERUMFANG	
FLG 245HV-GREEN (LK 2) OHNE EMPFÄNGER	
ARTIKEL-NR. 244551	
<ul style="list-style-type: none"> · Fernbedienung · Akku und Ladegerät · Fach für Alkalinebatterien · Lasersichtbrille · Magnetische Zieltafel · Wandhalter · Koffer 	