

KONTAKTHITZE BIS 3000°C

ROHRLEITUNGSBAUMATTEN (auch Schweißnahtabdeckmatten)

- verlangsamen das Auskühlen der Schweißnähte von Rohrleitungen
- schützen die Schweißnähte vor Feuchtigkeit direkt nach dem Schweißgang
- verhindern Schockkühlung
- Befestigung mit Lederschnalle (L), Klette (K), Ösen (Ö)
- Hitzeschutz bis 500°C (Standard) PVC/Glasgewebe mit Lederschnalle (PL)
- Hitzeschutz bis 1200°C Silikatgewebe mit Lederschnalle (SL)

Art.-Nr. (300 mm Breite)	Art.-Nr. (500 mm Breite)	Nennweite
RM 0203 PL	RM 0205 PL	200 mm
RM 0303 PL	RM 0305 PL	300 mm
RM 0403 PL	RM 0405 PL	400 mm
RM 0503 PL	RM 0505 PL	500 mm
RM 0603 PL	RM 0605 PL	600 mm
RM 0703 PL	RM 0705 PL	700 mm
RM 0803 PL	RM 0805 PL	800 mm
RM 0903 PL	RM 0905 PL	900 mm
RM 1003 PL	RM 1005 PL	1000 mm

- Weitere Maße bis zu einer Nennweite von 3000 mm auf Anfrage



SCHWEISSERKISSEN

- Schutz beim Knien auf heißem Material
- Hitzeschutz von 200°C bis 1200°C
- Isolation besteht aus nicht brennbarem Material
- Außenmaterial mechanisch belastbar, schiebefest
auch feuchtigkeitsdicht möglich

Art.-Nr.	Außenmaterial	Maße
SK 4040 BW	Baumwollsegeltuch	40 x 40 x 4 cm
SK 4040 G1	JT 650 G1, 500°C	40 x 40 x 4 cm
SK 4040 LD	Leder	40 x 40 x 4 cm
SK 4040 GS	JT 650 G1/Silikon Feuchtigkeitsdicht	40 x 40 x 4 cm
SK 4040 Si	Silikat, 1200°C	40 x 40 x 4 cm
SK 1004 G1	JT 650 G1, 500°C	100 x 40 x 4 cm



Weitere Maße auf Anfrage (z.B. 1 x 2 m)

HITZESCHUTZSICHERHEITSKOFFER

Enthält alles, was bei schwierigen Löt- bzw. Schweißarbeiten benötigt wird, um Schäden durch Hitzeeinwirkung sicher zu vermeiden. Übersichtlich und handlich beieinander. Beugt Versicherungsschäden vor und garantiert saubere und schnelle Arbeit. Zeigt dem Kunden, daß der Anwender auf hohem Sicherheitsniveau arbeitet. Gehört in jeden Montagewagen.

Inhalt:

Menge	Artikel Bezeichnung	Art.-Nr.	Temp
1 x	Spritzerschutzdecke (0,9 x 2 Meter)	S 5350920	1300°C
1 x	Trockenmatte	T 1200305	1000°C
1 x	Feuchtmatte	F 4200303	3000°C
1 x	Paste „J“ 1kg	J 2101000	3000°C

Art.-Nr.: K 1501000

