

**Artikelnummer:** 128366

**Kurzbeschreibung:** Nestbare metalen container, type antidiefstal, 4-zijdig

**Langbeschreibung:** Nestbare metalen container, type antidiefstal, 4-zijdig, draagvermogen 500 kg: Deze nestbare metalen container van het type antidiefstalcontainer draagt lasten tot 500 kg. De nestbare metalen container is vierzijdig. Deze nestbare metalen container van het type antidiefstal heeft vier blauw gegalvaniseerde wanden. De bodem van de nestbare metalen container is uitgerust met een veertechniek die het mogelijk maakt de bodem tegen de achterwand op te vouwen. Dit maakt de nestbare metalen container ideaal voor het vervoer van verpakkingen. De metalen container heeft een draagvermogen tot 500 kg. Terwijl de vloer en het dak van kunststof zijn, is de romp van staal. De nestbare metalen container van het type antidiefstal beschermt uw goederen. Dankzij de twee zwenkwielen met rem en de twee vaste wielen kan de metalen container als mobiele eenheid worden gebruikt en blijkt hij bijzonder wendbaar te zijn. De binnenmaat van de nestbare metalen container is 670 mm breed en 773 mm diep. Meer details: Type antidiefstal 4-zijdig, romp uit staal, vloer en wanden uit kunststof Nestbaar Aantal tussenplanken: naar keuze met geen, één of twee tussenplanken De uitvoering met een tussenplank: Klapbare tussenplank, in het midden gemonteerd, bevestigd aan de achterwand Bodem met veertechniek opvouwbaar tot aan de achterwand 2 zwenkwielen met rem en 2 vaste wielen a 125 mm, grijs Oppervlakte: Galvanisch blauw gegalvaniseerd Draagvermogen: 500 kg Afmetingen inwendig: b 670 x d 773 x h 1615 mm

