

Artikelnummer: 129908

Kurzbeschreibung: Platenwagen 1200 x 800 mm (1200 kg)

Langbeschreibung: Platenwagen, 1200 x 800 mm, draagvermogen 1.200 kg: Stalen constructie van stalen buizen en hoekstaal. Zwenkwielen met zwaar uitgevoerde massief rubberen elastische banden met kogelgelagerde en gegoten velgen. Wielen van beide zwenkwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en kogellagers. Platform van houtvezelplaat (MDF) met beukenhouten afwerking. Vierkante buis met 7 gaten voor het plaatsen van de beugels. Startwals voor het eenvoudig laden en lossen van de platen. Poedercoating in gentsiaanblauw RAL (5010), profielstaal vast gelast, 7 insteekmogelijkheden voor insteekbeugels, afstand 90 mm.

- Laadoppervlak: B 1200 x D 800 mm.
- Buitenafmetingen: B 1340 x D 800 mm.
- Hoogte laadoppervlak: 310 mm
- Draagvermogen: 1200 kg
- Wiel a^o: 200 mm
- Eigen gewicht: 49 kg

Gelieve de insteekbeugels **afzonderlijk** te bestellen.

