

Taschenlampen & Stirnlampen



LED-Taschenlampen						
Beschreibung: microprozessorgesteuerte LED-Lampen mit mehreren Funktionen. Fokussierbar (Speed Fokus) und spritzwassergeschützt, inkl. Batterien						
Typ	Lumen	Fokus	Zusatzfunktion	inkl. Zubehör	Batterien	Baulänge
Standard						
LED LENS P2	16	Speed	---	Nylontasche*	1 x Micro (AAA)	10 cm
LED LENS P4	18	Speed	---	Nylontasche*	2 x Micro (AAA)	15 cm
LED LENS P5	140	Speed	---	Nylontasche*	1 x Mignon (AA)	11 cm
LED LENS T2QC	140	Diffusor	4 Farben: weiß-rot-grün-blau	---	3 x Micro (AAA)	10 cm
LED LENS TT	280	Turning	2 Leistungsstufen	Wegrollschutz	3 x Micro (AAA)	13 cm
LED LENS P7	450	Speed	3 Leistungsstufen	Nylontasche*	4 x Micro (AAA)	13 cm
LED LENS P17	1000	Speed	3 Leistungsstufen	Gürtelclip	3 x Mono (D)	31 cm
LED LENS P7R**	1000	Speed	3 Leistungsstufen	Ladehalterung	Li-Ionen Akku	16 cm
EX-geschützt: EX Zone 0/20, Gasgruppe II A-C, Staubgruppe III A-C, Temperaturklasse T4/135°C						
LED LENS EX7	200	Turning	2 Leistungsstufen	Gürtelclip	3 x Mignon (AA)	14 cm
Zubehör						
LED CLiP 1	Gürtelclip, 360° drehbar, in jeder Stellung fixierbar, für Modell P5					
LED CLiP 2	Gürtelclip, 360° drehbar, in jeder Stellung fixierbar, für Modell P7, P7R					
LED MAGNET	Magnethalterung, für LED CLiP 1 / LED CLiP 2					

* mit Gürtelbefestigung, ** inkl. Ladehalterung, USB-Kabel und Li-Ion Akku



LED-Stirnlampen			
Beschreibung: Optimale Passform durch weiches, einstellbares Kopfband, schwenkbarer, fokussierbarer Leuchtkopf.			
Typ	Lumen	Batterien	
Standard: dimmbar, Blink- und Rotlichtfunktion			
LED LENS S5	180	3 x Micro (AAA)	
Life & work: flexibles Spiralkabel, 3 Leistungsstufen			
LED LENS H8R	600	Li-Ion Akku	
Profi: flexibles Spiralkabel, stufenlos dimmbar, 90°-schwenkbarer Kopf			
LED LENS H3.2	120	3 x Micro (AAA)	
LED LENS H7.2	250	4 x Micro (AAA)	
EX-geschützt: EX Zone 0/20, Gasgruppe II A-C, Staubgruppe III A-C, Temperaturklasse T4/135°C			
LED LENS EX H8	180	3 x Mignon (AA)	



Akku-Handlampe		
	Vorteile:	
	<ul style="list-style-type: none"> • neueste SMD-LED Technologie • kabellos • hohe Leuchtkraft • Ladestatusanzeige • um 180° drehbarer, in 8 Stufen arretierbarer Lampengriff für flexible Lichtausrichtung • robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse • Haltemagnete auf Gehäuserückseite und Unterseite Griff • leistungsfähiger Li-Ionen Akku 	
Lieferumfang: inkl. USB-Ladekabel Typ A (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten)		
Typ	Lumen	Schutzart
HANDLAMPE 325	325	IP 54

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.