



Descrizione

Raccordo angolare per tubo flessibile R 3/4" x 1/2" (R 3/4" x 13 mm), in polietilene infrangibile e inalterabile agli alimenti (HD-PE), colore naturale, per attaccare tubi flessibili di coll

- Ottima resistenza chimica ad acidi, soluzioni alcaline ed altre sostanze chimiche
- Resistenza a temperature da -20 °C a +70 °C
- Con dado per raccordo in HD-PE
- Senza guarnizione in gomma
- Con attacco filettato per tubo $\varnothing d1 = R 3/4"$
- Attacco maschio \varnothing esterno $d2 = 13 \text{ mm}$ o $1/2"$ (zona di inserimento)
- $l = 44 \text{ mm}$
- $a = 25 \text{ mm}$ (totale 31 mm)

Informazioni:

Articolo

Codice dell'articolo	540100
GTIN	4007228705805
Tariffa doganale	39174000
Unità di imballaggio	10

Colore	naturale
Peso (kg)	0,01

Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	10
P x L x A (mm)	250 x 250 x 85

Peso lordo unità di imballaggio kg	0,1
------------------------------------	------------

Pallet

Numero di scatole	336
Numero di strati	8
P x L x A (mm)	1,2 x 0,8 x 0,83

Cartoni per strato	42
Peso (kg)	356,0