



Leírás:

Drychter DUO törésálló polietilénből (HD-PE), piros és natúr színű

- savakkal, lúgokkal és egyéb vegyszerekkel szemben nagymértékben ellenálló
- nincs túlfolyás a folyadékok töltése és áttöltése közben
- nincs csepegés a kivétel után
- Mérőskála a pontos adagoláshoz
- két változat: Műhelyhez és autóhoz piros, háztartáshoz fehér
- tisztításhoz szétszerelhető, majd néhány másodperc alatt ismét összeszerelhető
- akasztófüllel
- w = Drychternyílás \varnothing = 140 mm
- e = betöltő fej \varnothing = 15 mm
- Úrtartalom kb. 400 ml

Információk:

Cikk

Cikkszám	959090
GTIN	4007228959062
Vámtarifa	39241000
Csomagolási egység (PU)	12

Térfogat L-ben	0,40
Súly (kg)	0,14
M x S x M (mm)	140 x 140 x 167

Külső csomagolás

Tartalom darabokban megadva	12
M x S x M (mm)	515 x 297 x 314

KE bruttó tömege, kg	2,015
----------------------	--------------

Paletta

Dobozok száma	36
Rétegek száma	6
M x S x M (m)	1,2 x 0,8 x 2,034

Kartonok száma rétegenként	6
Súly (kg)	92,54