

ultraMEDIC Sanitätsschrank

ohne Füllung, Höhe x Breite x Tiefe
1120 x 490 x 200 mm, verschließbar
mit Zylinderschloss, Korpus mit
schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL2009
Verkehrsorange, Front mit schlag-
und kratzfester Pulverbeschichtung
in RAL2009 Verkehrsorange

Artikelnummer: 102016



ultraMEDIC

ultraMEDIC Sanitätsschrank

ohne Füllung

Sanitätsschrank



- ohne Füllung
- Höhe x Breite x Tiefe 1120 x 490 x 200 mm
- Flügeltür mit Notschlüsselfach und dauerelastischer Schaumstoffdichtung
- verschließbar mit Zylinderschloss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange

Technische Details

Sicherheitsausstattung	Erste-Hilfe	abschließbar	ja
Erste-Hilfe-Ausstattung	Sanitätsschrank	Schließsystem	Zylinderschloss
Füllung	keine	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Höhe	1120 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Breite	490 mm	Türtyp	Flügeltür
Tiefe	200 mm	Tür Ausstattung	Notschlüsselfach, dauerelastische

		Schaumstoffdichtung
Material	Stahlblech	fahrbar nein
Farbe Korpus	verkehrsorange // RAL2009	Gewicht 17 kg
Farbe Front	verkehrsorange // RAL2009	

Zubehör

102034		Sanitätswandschrank, Füllung: leer / für Füllung nach DIN 13169, Höhe x Breite x Tiefe 560 x 490 x 200 mm, Ausstattung: 2 Böden, verschließbar mit Zylinderschloss, Konstruktion aus Stahlblech, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange
102035		Sanitätswandschrank, Füllung: nach DIN 13169, Höhe x Breite x Tiefe 560 x 490 x 200 mm, Ausstattung: 2 Böden, verschließbar mit Zylinderschloss, Konstruktion aus Stahlblech, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2009 Verkehrsorange