

BS-ROLLEN

ESD-Lenkrolle mit Feststeller

Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Doppelstopp, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm



BS ROLLEN®



Artikelnummer: 209063

BS-ROLLEN Transportgeräterolle

Lenkrolle mit Feststeller

ESD-Lenkrolle mit Feststeller

- Traglast 100 kg
- Mit Vollgummi-Bereifung
- Nabe mit Rollenlager
- Durchmesser x Breite 100 x 30 mm
- Naben Länge x Ø 39 x 12 mm
- Doppelstopp
- Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Befestigung mit Platte, Länge x Breite 104 x 80 mm
- Schraubloch Abstand 76x56/84x64 mm, Schraubloch-Ø 9 mm
- Schwenklager mit Kugellager

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Fadenschutz	nein
Rollentyp	Transportgeräterollen	Gesamthöhe	128 mm
Bauform	Lenkrolle	Nabenlänge	39 mm
Traglast	100 kg	Nabenbohrung	12 mm

Bereifung	Vollgummi	Radbreite	30 mm
Rad-Ø	100 mm	Ausladung	34 mm
Material Felge	Stahlblech	Lauffläche Eigenschaft	antistatisch
Radlager	Rollenlager	Länge Platte	104 mm
Geeignet für Bodentyp	glatt/eben, rau/eben	Breite Platte	80 mm
Befestigungselement	Platte	Schraubloch Abstand	76x56/84x64 mm
elektrisch leitend	ja	Schraubloch Ø	9 mm
Material Gehäuse	Stahl	Oberfläche Felge	verzinkt
Schwenklager	Kugellager	Oberfläche Gehäuse	verzinkt
Feststeller	Doppelstopp	Gewicht	1,05 kg

Zubehör

209073



Rad, Traglast 100 kg, Mit Vollgummi-Bereifung, Nabe mit Rollenlager, Durchmesser x Breite 100 x 30 mm, Felge aus Stahlblech, mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

Dazu passt auch ...

400701



Rechteckbehälter, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 660 x 432 mm, Inhalt 135 l, Aus Polyethylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen, Unterbau Rollen

438985



Lenkrolle, Traglast 175 kg, Mit Kunststoff-Bereifung, Durchmesser x Breite 125 x 35 mm, Nabe mit Rollenlager, Felge aus Kunststoff, Befestigung mit Platte, Länge x Breite 105 x 80 mm

763068



Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 170 x 600 x 400 mm, Inhalt 33 l, Aus Polypropylen in grau, Wände durchbrochen, Boden durchbrochen