

RAPIDLIFT

Rolly-Transporter



Gesamttraglast 400 kg, Geeignet für Schränke, Ladehöhe 15 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange, 3 Lenkrollen

VE 4 Stück



Artikelnummer: 400115

RAPIDLIFT Rolly-Transporter

für Schränke

Rolly-Transporter

- Gesamttraglast 400 kg
- Geeignet für Schränke
- Ladehöhe 15 mm
- Höhe x Länge x Breite 85 x 165 x 305 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange
- Aluminium-Druckgusskonstruktion
- 3 Lenkrollen
- Mit Nylon-Bereifung auf Nylon-Felge

Technische Details

Transportgerät	Transportroller	Material Felge	Nylon
Rollertyp	Transportroller	Rollen Anzahl / Art	3 Lenkrollen
geeignet für (Produkt/Material)	Schränke	Höhe	85 mm
Traglast	400 kg	Länge	165 mm
Ladehöhe	15 mm	Breite	305 mm
Material	Aluminium-Druckguss	Oberfläche	pulverbeschichtet
Lenkstange	nein	Farbe	blutorange // RAL2002
Bereifung	Nylon	Gewicht	6 kg

Dazu passt auch ...

221159		Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antibeschlag-/Antikratzbeschichtung, klar, mit UV-Filter, Ausstattung: Bügel und Nasenteil weich gepolstert
221283		Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße
222683		Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm
224764		Besen-Set, Set bestehend aus: 5 x Rosshaarbesen, 5 x Stiel und 1 x Kehrgarnitur, Arbeitsbreite 500 mm, Holz-Stiel, für feinen Staub
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm