

KLW Lutz Werkbank

Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm, Tischplatte aus Multiplex, geölt, Gestellausführung 2 Füße / 1 Container, Ausstattung: 5 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss, Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau



Artikelnummer: 532369



KLW Lutz Standard-Werkbank



Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 840 x 1500 x 700 mm
- Tischplatte aus Multiplex, geölt
- Plattenstärke 40 mm
- Gestellausführung 2 Füße / 1 Container
- Ausstattung: 5 Schubladen
- Schubladen Höhe 1x50 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm/1x250 mm
- Schubladennutzmaß Breite x Tiefe 447 x 447 mm
- Traglast je Schublade 100 kg
- Schubladen mit kugelgelagerter Rollenführung, Auszug 90 %
- Mit Einzelauszugssperre
- Mit Griffleiste
- Mit Beschriftungsstreifen

- Verschließbar mit Zylinderschloss
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit Einbrennlackierung in RAL5010 Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

| | | | |
|--------------------------|---|--------------------------|------------------------------|
| Möbeltyp | Tisch | Nutztiefe Schublade | 447 mm |
| Tischtyp | Werkbank | Schubladentraglast | 100 kg |
| Gestellausführung | 2 Füße / 1 Container | Auszug Schublade | 90 % |
| Gestellform | 4-Fußgestell | Auszugsführung Schublade | kugelgelagerte Rollenführung |
| Höhe | 840 mm | Auszugssperre | Einzelauszugssperre |
| Breite | 1500 mm | Griff | Griffleiste |
| Tiefe | 700 mm | Beschriftungsfeld | Beschriftungsstreifen |
| Stärke Platte | 40 mm | Material Platte | Multiplex |
| höhenverstellbar | nein | Oberfläche Platte | geölt |
| elektrisch leitend | nein | Farbe Platte | Buche |
| Werkbank Ausstattung | 5 Schubladen | Material Gestell | Stahl |
| Schubladen Anzahl | 5 Stück | Oberfläche Gestell | einbrennlackiert |
| Schubladen Anzahl x Höhe | 1x50 mm/1x100 mm/1x125 mm/1x175 mm/1x250 mm | Farbe Gestell | lichtgrau // RAL7035 |
| Fronthöhe 50 mm | 1 Stück | Oberfläche Front | einbrennlackiert |
| Fronthöhe 100 mm | 1 Stück | Farbe Front | enzianblau // RAL5010 |
| Fronthöhe 125 mm | 1 Stück | Schließsystem | Zylinderschloss |
| Fronthöhe 175 mm | 1 Stück | fahrbar | nein |
| Fronthöhe 250 mm | 1 Stück | Garantie | 5 Jahre |
| Nutzbreite Schublade | 447 mm | Gewicht | 114 kg |

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 195704 |  | Parallelschraubstock, Backenbreite 100 mm, Spannweite 100 mm, Mit angeschmiedeten Rohrspannbacken, Aus Stahl in blau |
| 218989 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1500 x 750 mm, Platte aus Buche-Multiplex, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |
| 221109 |  | Putzrollen-Bodenständer, für max. 430 mm breite Rollen, Passend für Rollen mit 450 mm Durchmesser, Gestell aus Metall in weiß |
| 221140 |  | Wischtuch, 800 Tücher, Länge x Breite 300 x 230 mm, Rollen Länge x Durchmesser 240 m x 225 mm, Papierqualität Zellstoff, geprägt, In weiß |
| 221143 |  | Schutzhandschuhe, aus Polyamidtrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9 |
| 221242 |  | Müllsack, Inhalt 60 l, 28 µm stark, Länge x Breite 800 x 600 mm, In schwarz |

| | | |
|--------|---|--|
| 221330 |  | Schutzbrille, Schutzstufe EN 166, Gläser aus Polycarbonat mit Antikratzbeschichtung, farblos, Ausstattung: Seitenschutz, direkte Belüftung |
| 222683 |  | Wischtuch, 90 Tücher, Länge x Breite 305 x 230 mm |
| 656975 |  | Universalcontainer, Inhalt 121 l, Höhe x Durchmesser 705 x 557 mm, Korpus aus Polyethylen in grau |
| 969584 |  | Montagetisch, Höhe x Breite x Tiefe 836 x 2000 x 750 mm, Platte aus Holz mit Resopalbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit Einbrennlackierung in RAL7035 Lichtgrau |