

Gereedschapswagens Draagvermogen lade 35 kg

- stabiele en torsiebestendige plaatstaalconstructie
- werkoppervlak van ABS-kunststof met opbergvakken voor kleine onderdelen
- zijwanden en achterwand met vierkante perforatie
- afzonderlijk vergrendelde laden volledig telescopisch uittrekbaar, binnen B x D 442 x 350 mm
- centrale vergrendeling met cilinderslot incl. 2 sleutels
- hoge stabiliteit door 2 uitstekende asrollen, Ø 125 mm, en 2 zwenkwielen, Ø 100 mm, met rem
- lak kastromp verkeersrood RAL 3020, laden antracietgrijs RAL7016
- H x B x D 950 x 610 x 450 mm

TOP-AANBIEDING

vanaf **---**
532398

Uitvoering	1	2	3 (zonder aff.)	4	5
Laden	5	6	7	8	9
Aantal x hoogte mm	3 x 80 1 x 160 1 x 320	3 x 80 3 x 160	5 x 80 2 x 160	7 x 80 1 x 160	9 x 80
	532398	532399	532400	532401	532402
	---	---	---	---	---

1

Direct meebestellen

Werkplaatskruk

- traploze zithoogteverstelling door gasveer van 420 - 545 mm
- schotelvoet met opbergmogelijkheid voor gereedschap
- zitting van onderhoudsarm PU-schuim, zwart

504734



Met bakken voor gereedschap
en kleine onderdelen



2



4



5

Gereedschapswagens Met gereedschapsassortiment

Zoals uitvoering 2, maar met gereedschapsassortiment bestaand uit:

- schroevendraaierset
- waterpomptang, hamer en grijptang
- tangenset met combinatietang, spitsbektang en zijsnijtang
- ringsteeksleutelset, 9 - 22 mm
- dubbele steeksleutelset, 6 - 32 mm
- 1/4" steeksleuteldop
- 1/2" steeksleuteldop en bedieningsgereedschap
- 1/2" inbussteeksleuteldop
- 1/2" binnenzeskant/torxkop, 19-dlg.

532403



Laden volledig telescopisch uittrekbaar



Zijwanden met vierkante perforatie