


# Orion-Profile und Fachböden

Systemprofile und Fachböden für den individuellen Regal- und maßgerechten Konstruktionsbau. Bei Regal- bzw. Gerüstkonstruktionen sind zur Verwindungsaussteifung stets eine ausreichende Anzahl Eckplatten für Regale bzw. Knotenbleche für Gerüste zu verschrauben, siehe Montage-Zubehör unten.

- Oberflächengüte verzinkt oder verzinkt und zusätzlich kunststoffbeschichtet lichtgrau RAL 7035



> Regal-Kennzeichnung siehe Seite 401.

## Profile

Die Belastungsmöglichkeiten für die Lochwinkelprofile sind abhängig von der Profilabmessung, der Länge, der Verwendung als Stütze oder Träger, sowie von den Abständen der Fachböden bzw. Verschraubungspunkten (freie Knicklängen). Belastungswerte bitte anfragen. Lochabstand 25 mm.

Profilmaße mm	Lochung mm	38 x 38 x 1,7		42 x 42 x 2		65 x 42 x 2	
		8,5/12 x 8,5/8,5					
Länge		verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau	verzinkt	lichtgrau
2,0 m	VE/Stück	10	10	10	10	10	10
		787747	787758	787769	787791	787805	787816
		---	---	---	---	---	---
2,5 m	VE/Stück	10	10	8	8	8	8
		787827	787838	787849	787871	787882	787893
		---	---	---	---	---	---
3,0 m	VE/Stück	10	10	6	6	6	6
		787907	787918	787929	787951	787962	787973
		---	---	---	---	---	---

## Fachböden

- Traglast 125 oder 200 kg bei jeweils gleichmäßiger Lastverteilung
- Allseitig mit 3-facher Sicherheitskantung, 40 mm abgekantet, Eckbereiche geschlossen
- Bodenbreite 1300 mm an den Längsseiten generell in Kastenformkantung

Bodenbreite mm		1000									
Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Traglast	Oberfläche	verzinkt	lichtgrau								
125 kg	VE = 5 Stück	788003	788014	788025	788036	788047	788058	788069	788091	788105	788116
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
200 kg	VE = 5 Stück	788127	788138	788149	788171	788182	788193	788207	788218	788229	788251
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bodenbreite mm		1300									
Tiefe mm		300		400		500		600		800	
Traglast	Oberfläche	verzinkt	lichtgrau								
125 kg	VE = 5 Stück	788262	788273	788284	788295	788309	788331	788342	788353	788364	788375
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
200 kg	VE = 5 Stück	788386	788397	788411	788422	788433	788444	788455	788466	788477	788488
		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## Montage-Zubehör

### [1] Sechskantkopfschrauben, mit Spezialmutter, verzinkt

M7 x 12, VE = 100 Stück	788499	---
M7 x 15, VE = 100 Stück	788502	---
M7 x 20, VE = 100 Stück	906303	---

### [2] Eckplatte, verzinkt, zur Regalaussteifung (8 Stück je Boden).

75 x 75 mm, VE = 10 Stück	788513	---
---------------------------	--------	-----

### [3] Knotenblech, verzinkt, zur Gerüstaussteifung = 1 St. je Profilverbindung.

75 x 75 mm, VE = 10 Stück	788524	---
---------------------------	--------	-----

### [4] Fußplatten, für alle Profile.

L-Form (für Verbund von Grund- und Anbauregalen)		
VE = 10 Stück	788535	---
T-Form (für Verbund von Grundregalen)		
VE = 10 Stück	704648	---

