



Konsolen-Seilwinden

Zum Heben und Ziehen von Lasten. Die Zuglastangaben gelten für die erste Seillage.

- Stahlkonstruktion, verzinkt
- Automatische Lastdruckbremse, die die Last in jeder Lage hält
- Getriebe und Bremse im geschlossenen Gehäuse, schmutzgeschützt
- 20 m verzinktes Drahtseil mit Kausche und Haken als Zubehör, andere Seil-Längen auf Anfrage



Zuglast kg	550	820	1200
Seilaufnahme m / Ø mm	20 / 5	20 / 7	20 / 8
Hub je Kurbelumdrehung mm	35	35	25
Kurbelkraft daN	15	22	19
Plattengröße L x B mm	140 x 88	194 x 107	240 x 127
Lochabstand L x B / Ø mm	95 x 40 / 10	135 x 70 / 10	162 x 77 / 10
Winde (ohne Seil)	506563	506565	506566
Direkt mitbestellen			
Drahtseil 20 m mit Haken	506568	506569	506570
---	---	---	---



Konsolen- und Wand-Seilwinden

Wahlweise aus verzinktem Stahl oder aus Edelstahl, in kompakter Form und gekapseltem Gehäuse. Große Seilaufnahme mit richtungsunabhängigem Seilabgang. Die Zuglastangaben gelten für die erste Seillage.

- Mit Stirnradgetriebe
- Selbsthemmend, Last hält in jeder Höhe
- Rückschlagfreier, klappbarer Kurbelgriff
- Rollenbock Ø 100 mm



Ausführung	Konsolenwinde	Wandwinde	
Zuglast kg	300	500	300
Seilaufnahme m / Ø mm	29 / 4	20 / 5	29 / 4
Hub je Kurbelumdrehung mm	64	46	64
Kurbelkraft daN	16	20	16
Plattengröße L x B mm	170 x 200	170 x 200	170 x 192
Lochabstand L x B / Ø mm	140 x 65 / 11	140 x 65 / 11	105 x 135 / 13
Winde verzinkt (ohne Seil)	912893	912907	912871
Winde Edelstahl (ohne Seil)	912951	912962	912918
Direkt mitbestellen			
Stahlseil 15 m und Lasthaken verzinkt	912995	913003	912973
Seil 15 m und Lasthaken Edelstahl	913036	913047	913014
Rollenbock	949634	949645	949612
---	---	---	---



Wand-Seilwinden

Für geringe Lasten, im geschlossenen, kompakten Gehäuse.

- Aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, Oberfläche pulverbeschichtet
- Selbsthemmend, Last hält in jeder Höhe
- Abnehmbare Kurbel, geringe Kurbelkraft
- Rollenbock Ø 60 mm



Zuglast kg	50	100
Seilaufnahme m / Ø mm	12 / 2	8 / 3
Hub je Kurbelumdrehung mm	96	38
Kurbelkraft daN	8	6
Plattengröße L x B mm	142 x 103	200 x 103
Lochabstand L x B / Ø mm	122 x 83,5 / 8	178 x 83,5 / 9
Winde (ohne Seil)	912758	912769
Direkt mitbestellen		
Drahtseil und Lasthaken	Länge m / Ø mm 912816	8 / 3 912827
Rollenbock mit Gleitlager	949598	949601
---	---	---