

## Halogenglühlampe 8x30mm, G4 28V 10W

Artikel-Nr. 42422

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Lampenleistung:        | 10 W      |
| Lampenspannung:        | 28 - 28 V |
| Nennstrom:             | 350 mA    |
| Lichtstrom:            | 110 lm    |
| Sockel:                | G4        |
| Farbtemperatur:        | 3000 K    |
| Durchmesser:           | 8 mm      |
| Gesamtlänge:           | 30 mm     |
| Geeignet für Backofen: | Nein      |
| UV-Schutz:             | Ja        |
| Axiale Wendel:         | Nein      |
| Niederdrucktechnik:    | Ja        |
| Infrarottechnik:       | Nein      |
| Ausführung:            | klar      |
| Xenon:                 | Nein      |



Halogenglühlampe 8x30mm Halogen-Stiftsockellampe, G4, klar. Diese Stiftsockel-Lampen erweitern die Funktionalität und die Einsatzbereiche des Halogenlichts. Für den Einsatz in Halogentischleuchten und Projektoren geeignet.

Energieeffizienzklasse: C  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 11  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 25000  
 Zündzeit/Startzeit (s): <0,2  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 2000

Letzte Aktualisierung am: 03.02.2014 15:07:05



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.