

## NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm, GZ4 12V 35W 26°

Artikel-Nr. 42097

Lampenleistung:	35 W
Lampenspannung:	12 - 12 V
Sockel:	GZ4
Ausstrahlungswinkel:	26 °
Farbtemperatur:	3050 K
Infrarottechnik:	Nein
Frontscheibe:	Ja
Durchmesser:	25 mm
Gesamtlänge:	25 mm
Axiale Wendel:	Nein
Reflektorart:	aluminiumbeschichtetes Glas
Niederdrucktechnik:	Nein
UV-Schutz:	Nein
Lichtstärke:	1400 cd
Farbe:	ohne
Cool Beam:	Ja
Xenon:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein



NV-Halogenlampe MR8 25x25 mm Diese Halogen-Lampe gibt ein warmes, brillantes und natürliches Licht ab. Stark akzentuiert und kontrastreich schaffen sie Zuhause attraktive Lichtzonen. Dieses filigrane Niedervolt-Leuchtmittel spart bis zu 50% der Energie gegenüber konventioneller Lampen. Mit Kaltlichtreflektor und Frontscheibe., Energieeffizienzklasse: E

Energieeffizienzklasse: E

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:02



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden. Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.