

**Artikelnummer:** 129908

**Kurzbeschreibung:** Plattenwagen 1200 x 800 mm (1200 kg)

**Langbeschreibung:** Plattenwagen, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Lenkrollen mit Schwerlast-Vollgummi-Elastikbereifung mit Kugellager und Gussfelge. Radfeststeller an beiden Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Schwerlast-Vollgummibereifung und Kugellager. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entladen der Platten. Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010). Profilstahl fest verschweißt, 7 Einsteckmöglichkeiten für Einsteckbügel, Abstand 90 mm. Ladefläche: B 1200 x T 800 mm  
1340 x T 800 mm

Radhöhe: 200 mm  
separat bestellen.

**EAN/GTIN:** 4250448503403



Ladeflächenhöhe: 310 mm  
Tragkraft: 1200 kg  
Eigengewicht: 49 kg

Außenmaß: B 1340 x T 800 mm  
Rad

Einsteckbügel bitte