

AXOR Montreux
Thermostat Unterputz mit Hebelgriff

Oberfläche: **Polished Gold Optic** Artikelnummer: **16823990**



Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 43 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: II
- PA-IX 9712/II


Technologie



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR Montreux
Thermostat Unterputz mit Hebelgriff
Oberfläche: **Polished Gold Optic**

Artikelnummer: **16823990**



Durchflussdiagramm

