

## Flächenlösungen für nasse, trockene oder ölige Bereiche

### flexibles Stecksystem für komfortables, großflächiges Verlegen von Arbeitsplatzmatten

- für hohe Beanspruchung
- sehr gute Anti-Ermüdungseigenschaften dank der flexiblen Konstruktion an der Unterseite
- für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
- Das flexible Stecksystem sorgt für einen festen permanenten Verbund (kein Kleber erforderlich).
- Flüssigkeiten und Schmutz können durch das Drainagesystem abfließen.
- resistent gegen synthetische/hydraulische Öle
- Brandschutzklasse Cfl-S2 nach EN ISO 13501 und Klasse 1
- Anti-Rutsch-Oberfläche mit Tränenblechprofil für hohe Trittsicherheit
- Rutschhemmung R10 nach DIN 51130 und BGR 181
- gelbe, abgeschrägte Sicherheitskanten und -ecken



Typ	Bodenfliese DF	Sicherheitskante DF	Sicherheitskante DF	Sicherheitsecke DF
Ausführung	–	männliche Verbindung	weibliche Verbindung	–
Maße außen B x T [mm]	305 x 305	152 x 305	152 x 305	152 x 152
Materialstärke [mm]	25	25	25	25
Werkstoff	PVC	PVC	PVC	PVC
Farbe	schwarz	gelb	gelb	gelb
Gewicht [kg]	0,9	0,4	0,4	0,2
Bestellnummer	179-383-J9	179-384-J9	179-385-J9	179-386-J9



Verfügbar mit passenden Kantenleisten, das minimiert das Sturzrisiko und ermöglicht ein einfaches Betreten der Matte.



## Matten für feuchte, trockene oder ölige Bereiche

### beständig gegen Öle und Fette mit viel Komfort und hoher Flexibilität

- für hohe Beanspruchung
- robuste Matten aus 100 % Nitrilgummi, ideal für die industrielle Umgebung
- hervorragender Schutz vor Ermüderscheinungen bei ganztägig stehender Arbeit
- für nasse, trockene oder ölige Arbeitsbereiche
- exzellente Drainage und Belüftung sorgen für trockenen, sauberen Arbeitsplatz
- Zusätzliche Sicherheitsabschrägungen sind auf Wunsch einfach ansteckbar.
- rutschfeste Oberfläche R10 nach DIN 51130 und BGR 181



#### Piktogramm-Erklärung

siehe Seite  
**604**

Typ	SO 9.15	SR 6.10	SR 9.16	SR 9.30
Ausführung	ohne Abschrägung	Abschrägung an 3 Seiten	Abschrägung an 3 Seiten	Abschrägung an 3 Seiten
Maße außen B x T [mm]	900 x 1520	660 x 1020	970 x 1630	970 x 3150
Materialstärke [mm]	22	22	22	22
Werkstoff	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi	Nitrilgummi
Gewicht [kg]	16	9	21	38
Bestellnummer	162-173-J9	162-174-J9	162-175-J9	162-176-J9



## ZUBEHÖR



Verbindungselement,  
Bestell-Nr. 162-178-J9



Abgeschrägte Sicherheitskante, 152 cm lang,  
Bestell-Nr. 162-180-J9



Abgeschrägte Sicherheitskante, 90 cm lang,  
Bestell-Nr. 162-179-J9